

HANABI Spreader

染色体解析前処理における展開工程を自動化
弊社独自技術による展開環境の自動制御
処理検体数に合わせた3機種のパラインナップ



ADSTEC

項目 \ モデル	HANABI P5	HANABI P6	HANABI P7
最大サンプル数	10	5	24
最大スライド数	20	5	72
処理時間	30分	5分/サイクル	1時間
自動工程	全自動	環境制御は自動 滴下のみ手技	全自動
バーコードリーダー	オプション	—	標準搭載
HEPAフィルター	オプション	—	標準搭載
加湿機能	○	○	○
除湿機能	—	—	○
装置サイズ (W x D x H)	700x640x805mm	400x380x320mm	1200x920x1100mm
重量 (kg)	80	18	150
入力電圧 (VAC)	100-120, 200-240	100-120, 200-240	100-240
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
消費電力 (W)	800	600	500
動作環境	15-25℃ 20-60%RH	15-25℃ 20-80%RH	18-25℃ 20-60%RH
安全規格	CE-marking EN61010-1 EN61326-1	CE-marking EN61010-1 EN61000-4	CE-marking EN61010-1 EN61326-1
製品画像			

ADSTEC

<http://www.ads-tec.co.jp>

Email: sales@ads-tec.co.jp

株式会社エーディーエステック

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1

TEL: 047-495-9070 FAX: 047-495-8809